

Garant**Potopni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211806 80/5
GTIN	4045197502070
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	55 mm
Ø rezila D_c	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Število rezil Z	5
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	10 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	158 mm

Dolžina rampe L za α_{maks}	70,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	154 mm
Kot rampe α_{maks}	2,44 stopinj
$\varnothing D_3$	74 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP