

**DNMG 150604, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PG
Zvrst	PV720
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje