

**TNMG 160404, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1 - 4,5 mm
Zvrst	PV720
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Lomilec odrezkov	PG
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje