


**SNMG 120404, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 520 m/min
Lomilec odrezkov	PQ
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	PV720
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje