

**TNMG 160404, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PQ
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 520 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	PV720
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje