

**VNMG 160404, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Zvrst	PV720
Lomilec odrezkov	PQ
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 520 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje