

**DCMT 11T308, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	PV720
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	HQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje