

**DCMT 070202, Zvrst: PV720**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260481 PV720
GTIN	4960664726868
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	GK
Zvrst	PV720
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje