

**DCMT 070208, Zvrst: PV720**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	GK
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	PV720
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070208
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje