



Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 175-200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 175-200
GTIN	5051102094805
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5 – 16. Mikrometri za notranje merjenje z največjo natančnostjo. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Merilno območje	175 - 200 mm
Mera a	0,5 mm

Standardna globina merjenja	115 mm
Globina merjenja s podaljškom	265 mm
Točnost	0,007 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkKS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200

Pribor

Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 175-200 mm	428605 175-200
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm	484030 175
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 190 mm	484030 190
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 175-200 mm	428745 175-200
Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 175-200 mm	428746 175-200