

Garant**Potopni rezkar 93°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211813 32/2
GTIN	4045197502100
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Celotna dolžina L_{celotna}	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
\varnothing rezila D_c	32 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vpenjalni navoj M	M16
Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za α_{maks}	22,34 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	4 mm
Kot rampe α_{maks}	7,65 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP