

**VBMT 160404, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	HQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	PV720
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje