

Mahr**Digitalno globinsko pomično merilo za utore IP 67, i-wi, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418759 300
GTIN	4059192066154
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Za merjenje vdolbin, žlebov, utorov, ramen itd. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Zelo velik LCD-prikazovalnik, višina številok 11 mm. Vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi. Merilna letev z dvema kljukama. Obe merilni površini sta v eni ravnini.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Presek merilne letve	12 × 3,5 mm
Dolžina mostička	150 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67

Preklop odčitavanja	0,01 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	mm / cole
Kalibriranje	A2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno območje	0 - 300 mm
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo za utore

Storitve

DAkS-kalibriranjeKljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 300 mm	021230 300
KalibriranjeKljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 300 mm	021220 300

Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032