

**Garant****Potopni rezkar 93°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 42/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211813 42/3
GTIN	4045197502117
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

**Uporaba:**

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnični opis**

Vpenjalni navoj M	M16
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø rezila D <sub>c</sub>	42 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	47 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Število rezil Z	3
Kot rampe α <sub>maks</sub>	5,3 stopinj

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	82 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	78 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800