



Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 8-10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Micro – izvedba z izboljšano ločljivostjo 2 μm .

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Standardna globina merjenja	58 mm
Merilno območje	8 - 10 mm
Globina merjenja s podaljškom	121 mm

Mera a	1,9 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,002 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 8-10 mm	428605 8-10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/63	428510 1/63
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 8-10 mm	428745 8-10
Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 8-10 mm	428746 8-10