

**Garant****NC-visokotlačni primež, izvedba LC, Tip: 125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360510 125
GTIN	4250364401500
Razred artikla	31F

**Opis****Izvedba:**

- **Majhna izvedba; optimalno razmerje med vpenjalno širino in celotno dolžino. Silo vpenjanja je mogoče optično kontrolirati preko 4 obročnih oznak. Maksimalna sila vpenjanja je ponovljiva zaradi integriranega fiksnega prislona.**
- **Posebej togo osnovno telo iz sferolitine, zgornja in spodnja stran brušena; točnost para 0,02 mm.**
- **Vključno z izvrtinami 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.**

**Značilnosti:**

- **Klik sistem za hitro zamenjavo za stopničaste letve/čeljusti. Kratki časi predelave in visoka fleksibilnost.**
- **Popolnoma zaprto in nitrirano vreteno (večja varnost delovanja, optimirano varovalo pred odrezki, manj čiščenja).**

**Uporaba:**

Univerzalni sistem vpenjanja za obdelovalne centre.

**Obseg dobave:**

Vklj. s 2 stopničastimi čeljustmi, 1 ročico, 4 vpenjalnimi kraki in ključem za notranji 6-kotnik.

**Dodatni pribor:**

- **Za garniture za uravnavanje in pritrjevanje glejte art. 360530.**
- **Za prislone za obdelovance in nadomestne ročice glejte art. 360555; 352650 in 360800.**
- **Za podaljške pogonskih ročic glejte art. 360850.**
- **Za vpenjalne čeljusti glejte tudi art. 361380 – 361770 in 362390 – 362600.**
- **Za nadomestne stopničaste čeljusti glejte art. 361400; 361420 oz. 361295; 361296.**
- **Vpenjalni čep art. 360025.**
- **Adapterske plošče za hitro menjavo čeljusti Xtrix art. 361293 in 361294 vel. 125.**

- **Adapterske plošče št. 361297 in 361298 vel. 125.**

**Napotek:**

- **Za stopničaste letve s klik-sistemom za vrtanje blizu roba in za vpenjanje ploskih obdelovancev.**

**Glejte art. 361950; 361960; 361970.**

- **Za stopničaste čeljusti glejte art. 361400; 361420; 361295; 361296.**

## Tehnični opis

Vpenjalna sila do maksimalno	40 kN
Barvna koda za primerni pribor	LC-GARANT
Tip	125
Celotna dolžina L	446 mm
Vzdolžni utor I H7	20 mm
Višina čeljusti h	39,5 mm
m	180 mm
Dolžina osnovnega telesa a	398 mm
Prečni utor n H7	20 mm
Vpenjalno območje d	131 - 313 mm
Višina osnovnega telesa c $-0,02$	100 mm
t	144 mm
Masa	34 kg
$r \pm 0,015$	118 mm
Vpenjalno območje b	0 - 182 mm
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vrsta izdelka	Strojni primež

## Pribor

Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 18 mm	360530 18
Vpenjalna čeljust, par, gladka za širino čeljusti 125 mm	362420 125

Podaljšek za pogonsko ročico	360850
Kotni pogon za tip 125-200	360570 125-200
Stopničaste letve, par (stopničasta stran) za tip 125	361970 125
Valjčne čeljusti z vlekom navzdol, par za širino čeljusti 125 mm	362460 125
Mehka čeljust, parCementirano jeklo 21MnCr5 za tip 125	360520 125
Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 12 mm	360530 12
Stopničaste letve, par, klik-sistem, kaljeno jeklo za tip 125	361960 125
Osnovna čeljustnepomična za tip 125	361520 125
Stopničasta čeljustpomična za tip 125	360468 125
Nadomestna listna vzmet, par za širino čeljusti 125 mm	362620 125
Vpenjalna čeljust, par, s posneto naležno ploskvijo za širino čeljusti 125 mm	362560 125
Adapterska čeljustpomična za tip 125	361600 125
Kotni pogon za tip 125	360580 125
Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 22 mm	360530 22
Nadomestna vretena Tip 125	360821 125
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10
Garnitura strgal za navoje Tip 125	360822 125
Čeljust s prizmo, parKaljeno jeklo za tip 125	360540 125
Prislon za obdelovanec	360555
Vpenjalna čeljust, par, z vzdolžnimi in prečnimi utori za širino čeljusti 125 mm	362400 125
Nadomestna pogonska ročica za tip 125/200	360800 125/200
Konzola za tip 125XL	361230 125XL
Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 14 mm	360530 14
Adapterska čeljustnepomična za tip 125	361620 125
Stopničaste letve, par, klik-sistem, kaljeno jeklo za tip 125	361950 125

Osnovna čeljust, par, mehka za širino čeljusti 125 mm	362520 125
Osnovna čeljustpomična za tip 125	361500 125
Čeljust z listnato vzmetjo, par za širino čeljusti 125 mm	362600 125
Čeljust s prizmo, par za širino čeljusti 125 mm	362500 125
Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 16 mm	360530 16
Nihajoča čeljustpomična za tip 125	361660 125
Garnitura strgal Tip 125	360823 125
Stopničasta čeljustnepomična za tip 125	360469 125