

**Garant**
**Potopni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 16/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø držala $D_s$ h6	16 mm
Ø rezila $D_c$	16 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	80 mm
Prevesna dolžina $L_1$	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VDGT 11T2..
Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	12,4 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	6,9 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	3,5 mm
Ø $D_3$	14 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	da
Zamenjava orodja	MTC
Vrsta izdelka	PowerCard
	Potopni rezkarji

---

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219801