

Garant
Potopni rezkar 90°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 42/3mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211811 42/3
GTIN	4045197502094
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

Napetek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Ø D ₂	29 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vpenjalni navoj M	M16
Ø rezila D _c	42 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Celotna dolžina L _{celotna}	47 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Število rezil Z	3
Kot rampe α _{maks}	5,3 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	8 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	32,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP