



NC-visokotlačni primež Centro Gripp, Tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361180 125
GTIN	4250364402125
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Induktivno kaljeno vodilo, zgornja in spodnja stran brušeni.

Vključno z izvrtinami 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.

Značilnosti: Zaprto vreteno, zelo dobra zaščita pred odrezki, veliko manj čiščenja.

Funkcija:

- **Vreteno z vgrajenim prenosom sile.**
- **Vpenjanje z nastavljivim momentnim ključem (od 18 do maks. 70 Nm).**
- **Nastavljiva srednja točka vpenjanja.**
- **Natančnost ponovitve $\pm 1/100$ mm pri pravokotnem obdelovancu.**

Uporaba:

V kombinaciji z različnimi čeljustmi so mogoči različni načini vpenjanja (običajno vpenjanje, vpenjanje s prijemalnimi nastavki).

Obseg dobave:

Vstavni ključ vel. 8, vstavni ključ vel. 6, 6-kotni nasadni ključ ZK20, 1/2-colski, 6 vijakov, 2 obročna ključa ZK20.

Dodatni pribor:

- **Prijemalni nastavki art. 361238 – 361250 in art. 361160.**
- **Momentni ključ art. 656050 vel. 120.**
- **Konzola art. 361230 vel. 125.**
- **Stopničaste čeljusti art. 361215.**
- **Pomična nosilna čeljust art. 361207 vel. 125.**
- **Gibljava pomična nosilna čeljust pUni-Grippset art. 361209 vel. 125.**

- Čeljust art. 361222 vel. 125 in art. 361227 vel. 125.
- Univerzalna garnitura Gripp art. 361345 vel. 125.
- Čeljusti z vlekom navzdol art. 361229 vel. 125.
- Čeljust s prizmo art. 361185 vel. 125.
- Surovec čeljusti art. 361186 vel. 125.
- Prijemalni čeljustni nastavek art. 361218.
- Stopničaste letve art. 361223 vel. 125.
- Vpenjalni čep art. 360025 vel. 25M10 in 25M10/138.

Tehnični opis

Barvna koda za primerni pribor	Centro Gripp
Masa	19,5 kg
Hod pomika v	46 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	40 kN
Vzdolžni utor l H8	30 mm
Prečni utor n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Širina čeljusti A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Vrtilni moment	70 Nm
Višina osnovnega telesa c	100 mm
i	130 mm
i	129 mm
L	329 mm
Tip	125
Ø t	13 mm
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Serijska	Centro Gripp
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Prijemalni nastavek iz karbidne trdine, višina 7,1 – 8,6 mm Tip	361242
Čeljust 20 mm, za T-Rex/Centro Gripppomična za tip 125	361227 125
3-dimenzionalni prislon za obdelovance Tip 125	360435 125
Konzola za tip 125	361230 125
Čeljust 64 mm, za T-Rex/Centro Gripppomična za tip 125	361222 125
Prijemalna čeljust, za T-Rex / Centro Gripppomična za tip 64	361218 64
Prijemalna čeljust, za T-Rex / Centro Gripppomična za tip 125	361218 125
Prijemalni nastavek s prizmo za tip 125	361350 125
Stopničaste letve, par, klik-sistem za tip 125	361223 125
Stopničasta čeljust, prevlečena, za T-Rex/Centro Gripppomična za tip 125	361215 125
Surovec čeljusti za Centro Grip za tip 125	361186 125
Univerzalna garnitura Grippset (kovček s 4 enotami) za tip 125	361345 125
Univerzalna čeljust z vlekrom navzdol, za T-Rex/Centro Gripppomična za tip 125	361229 125
Nosilna čeljust za prijemalne nastavke, za T-Rex / Centro Gripppomična za tip 125	361207 125
Čeljust s prizmo Centro Gripp za tip 125	361185 125
3-dimenzionalni prislon za obdelovance Tip 300	360430 300
Prislon za obdelovanec	360555
Nosilna čeljust Uni-Grippset, za T-Rex/Centro- Gripppomična za tip 125	361209 125
Prijemalni nastavek z 2 konicama, višina 5,2 – 6,7 mm Tip	361240