

Garant
Potopni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VDGT 11T2..
Celotna dolžina L_{celotna}	85 mm
Prevesna dolžina L_1	35 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Ø rezila D_c	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Število rezil Z	2
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3,5 mm
Kot rampe α_{maks}	5,23 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	16,4 mm

Ø D ₃	18 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	da
Zamenjava orodja	MTC
Vrsta izdelka	PowerCard
	Potopni rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219801