

**Garant****APMT 060202 ER, HB7520, Tip: UNI**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215680 UNI
GTIN	4045197601520
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,25 \times D/a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$ .

## Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	0,2 mm
Serija	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 060202 ER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		