

SONO  SWISS®**Modularna ultrazvočna čistilna naprava MOD, Prostornina: 240l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082922 240
GTIN	2050001940186
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.

Modularne naprave z večfrekvenčno tehniko. Kadi iz plemenitega jekla Duplex je možno nadgraditi z izločevalnikom olja, filtriranjem s črpalko in dodatnim stranskim zvokom. Možnost razširitve z napravo za spiranje in/ali napravo za sušenje z vročim zrakom.

- **Ultrazvočni pretvorniki: Več ultrazvočnih nihajnih sistemov ustvarja v čistilni tekočini mikroskopsko majhne vakuumske mehurčke, ki zaradi nihanja tlaka implodirajo in s tem odstranijo delce umazanije s površine predmetov, ki jih je potrebno očistiti.**
- **Funkcija Boost: Druga stopnja čiščenja "Powerclean" za intenzivno čiščenje trdovratne umazanije oz. oksidacije.**
- **Funkcija Sweep: Za homogeno porazdelitev zvočnega polja.**
- **Funkciji Degas in Autodegas: Ti funkciji odzračita na novo nalito čistilno tekočino, ki je nasičena z zrakom.**

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škake na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Mono ultrazvočne čistilne naprave z zvarjeno kadjo iz dupleksa in nerjavnega jekla, za posebej težavne primere čiščenja, npr. pri onesnaženju s sredstvi za brušenje in poliranje po ponudbi.

Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

Dolžina naprave: 1100 mm

Širina naprave: 580 mm

Višina naprave: 850 mm

Dolžina košare: 770 mm

Širina košare: 470 mm

Višina čistilne kadi: 435 mm

Tehnični opis

Dolžina čistilne kadi	820 mm
Dolžina naprave	1100 mm
Zmogljivost segrevanja	9000 W
Velikost iztočnega priključka	1 col
Masa	90 kg
Možnost dograditve modula za spiranje	da
Prostornina čistilne kadi	240 l
Višina naprave	850 mm
Možnost dograditve izločevalnika olja	da
Širina čistilne kadi	545 mm
Možnost dograditve modula za sušenje	da
Možnost dograditve filtrirne črpalke	da
Širina naprave	580 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	8000 W
Višina čistilne kadi	435 mm
Širina košare	470 mm
Dolžina košare	770 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Poraba moči	11300 W
Nazivna napetost	400 V

Nazivna vsebina	200 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T7 Količina polnjenja l/kg 2,5	082937 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T2 Količina polnjenja l/kg 2,5	082932 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T3 Količina polnjenja l/kg 25	082933 25
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T2	082930 T2
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T7 Količina polnjenja l/kg 10	082937 10
Nadomestna košara, nerjaveče jeklo Velikost primerna za art. 082922/082923/082924 240	082926 240
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T5	082930 T5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T4	082930 T4
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T3 Količina polnjenja l/kg 0,85	082933 0,85
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T9 Količina polnjenja l/kg 2,5	082939 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T6	082930 T6
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 1	082931 1
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T5 Količina polnjenja l/kg 2,5	082935 2,5
	082938 2,5

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T8 Količina polnjenja l/kg 2,5

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T1

082930 T1

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T6 Količina polnjenja l/kg 2,5

082936 2,5

Pokrov Velikost primerna za art. 082922 / 082923 / 082924 240

082927 240

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T6 Količina polnjenja l/kg 10

082936 10

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T3

082930 T3

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg 10

082930 10

Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 25

082931 25

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T4 Količina polnjenja l/kg 2,5

082934 2,5

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T4 Količina polnjenja l/kg 10

082934 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T9 Količina polnjenja l/kg 10

082939 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T8 Količina polnjenja l/kg 10

082938 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T2 Količina polnjenja l/kg 10

082932 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T5 Količina polnjenja l/kg 10

082935 10

Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg AK

082931 AK