

Mahr**Mikrometer za notranje merjenje Micromar, Merilno območje: 12-16mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 428900 12-16 |
| GTIN | 4059192010607 |
| Razred artikla | 43A |

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani.

Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno.

Hitri pogon z vgrajeno sklopko.

Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine.

Od 12 mm **za merjenje do dna izvrtine**.

Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428950, nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Mera a | 0 mm |
| Merilno območje | 12 - 16 mm |
| Globina merjenja s podaljškom | 139 mm |
| Standardna globina merjenja | 64 mm |
| Točnost | 0,004 mm |
| Odčitavanje | 0,001 mm |
| Standard | DIN 863 |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm |
| Merilno orodje | analogni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |

| | |
|---------------|---|
| Kalibriranje | B6 |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm | 022500 20 |
| DAkkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm | 022510 200 |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm | 484030 14 |
|--|-----------|