

Garant
Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D: 35mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212100 35
GTIN	4045197192509
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:

$a_{p\text{ maks}} = 1,5 \text{ mm}$.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	42 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
\varnothing rezila D_c	35 mm
Vpenjalni navoj M	M16
$\varnothing D_1 \text{ h6}$	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD.. 0702
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	6

z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	26,21 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	63 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Kot rampe α_{maks}	1,07 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219803
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2