

**Garant**
**Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D/število rezil Z: 16/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212087 16/4
GTIN	4045197549617
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

**Napotek:**

$a_{p\text{ maks}} = 1,1$  mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,6** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	RD.. 0501
Ø D <sub>3</sub>	11 mm
Vpenjalni navoj M	M8
Ø rezila D <sub>c</sub>	16 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	20 mm
Število rezil Z	4

z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	9,72 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,1 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	2,06 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219802