

Garant**Vpenjalni trn VHM, individualno prilagodljiv, za Ø rezalne glave D: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212000 10
GTIN	4045197659217
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Držalo je po celotni dolžini brušeno na h6 – za individualno prilagoditev dolžine in sprostitvev.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Držalo se lahko sprosti na $\varnothing d_{1\text{min}}$.

Tehnični opis

za Ø rezalne glave D	10 mm
Ø držala D ₅ h6	12 mm
minimalni zunanji Ø sprostitve d ₁	9,8 mm
Uporabna dolžina L ₁	20 mm
priporočeni zatezni moment	5 Nm
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	TopCut
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje