

Garant
Kopirni rezkar 0° negativen, Držalo Weldon, Ø D: 15mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212090 15
GTIN	4045197192387
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:
 $a_{p\ maks} = 1,5\text{ mm.}$

 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	15 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	90 mm
Ø držala $D_s\ h6$	16 mm
Dolžina $\varnothing d_1$	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219803 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	RD.. 0702
Ø D_3	8 mm
Prevesna dolžina L_1	24,5 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	28 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Kot rampe α_{\max}	4,51 stopinj
Dolžina rampe L za α_{\max}	6,23 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Nastavitveni kot κ	15 – 28 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219803
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP