

**Garant****Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot  $\gamma$ : 15stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215795 15
GTIN	4045197383211
Razred artikla	210

**Opis****Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

maksimalni $\varnothing D_1$	70 mm
minimalni $\varnothing D$	17 mm
efektivno število rezil $Z_{ef}$	3
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	22 mm
Kot $\gamma$	15 stopinj
dosegljiva širina posnetja b	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003
dosegljiva višina posnetja h	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	52 mm
dosegljiva dolžina posnetja l	27,5 mm
Podajanje na zob pri $h_{\text{maks}}$	0,4 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814