

Garant
Kopirni rezkar 0° negativen, Držalo Weldon, Ø D: 25Lmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212105 25L
GTIN	4045197192547
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:

 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

 $a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	25 mm
Prevesna dolžina L_1	70 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Ø rezila D_c	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	180 mm
Ø D_3	15 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	40 mm

Kot rampe α_{maks}	3,22 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	12,45 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2 mm
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8