

Garant**APMX 16.08 TR, HB7525, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215733 ST900
GTIN	4045197554444
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,18 mm
Tip	ST900
primerna držala	AP..1604
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMX 16.08 TR
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM
Debelina plošče	5,76 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	340 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	235 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	195 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	190 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	140 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	150 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		