

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D/število rezil Z: 24/2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212155 24/2
GTIN	4045197192844
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ maks} = 2,5\text{ mm}$.

Tehnični opis

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	35 mm
Ø D ₃	12 mm
Ø rezila D _c	24 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vpenjalni navoj M	M12

primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	8,94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	36 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2,5 mm
Kot rampe α_{maks}	5,37 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	46 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805