

**Garant****Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 35/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212125 35/5
GTIN	4045197192585
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$  mm.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Ø rezila $D_c$	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Ø $D_3$	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Število rezil Z	5

z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	2 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	22,45 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	1,79 stopinj
Nastavitveni kot $\kappa$	15 – 30 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP