

**Garant****Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 66/5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212165 66/5
GTIN	4045197406804
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

### Uporaba:

Z garnituro vijakov za obračalne ploščice art. 219800 – za vpenjanje obračalnih ploščic in varnostnih podložk.

### Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.  
 $a_{p\max} = 3,5$  mm.

## Tehnični opis

Garnitura varnostnih podložk	219955
Ø D <sub>3</sub>	50 mm

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
$\varnothing$ rezila $D_c$	66 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1604
Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	116 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	130 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	3,5 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	45,92 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,4 stopinj
Nastavitveni kot $\kappa$	15 – 30 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura varnostnih podložk10-delne	219955
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219800
	211750 5,7

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni  
moment 5,7 Nm

---