

Garant
Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Zelo visoke zmogljivosti odrezovanje, ker so pri vsakem obratu aktivna 2 oziroma 3 rezila.

Uporaba:

Za obodno rezkanje in robljenje.

Napotek:

Ne uporabljajte za izravnalno rezkanje in cirkularno pogrezanje!

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003
Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	28 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina L_1	52 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	2
Ø rezila D_c	25 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	6
Izvedba držala	Držalo Weldon

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814