

Garant**Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot γ : 75stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215795 75
GTIN	4045197383259
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
minimalni Ø D	19 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kot γ	75 stopinj
dosegljiva širina posnetja b	7 mm
dosegljiva dolžina posnetja l	27,5 mm
dosegljiva višina posnetja h	27 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	3
maksimalni Ø D_1	33 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003

Podajanje na zob pri h_{maks}	0,11 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2