

Garant
Kotni rezkar 90°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/5mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Razred artikla	210

Opis

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse materiale in za rezkanje utorov.

Napotek:

Za vpenjala rezkarjev z navojem glejte poglavje 3 v glavnem katalogu.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	43 mm
Vpenjalni navoj M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003
\varnothing rezila D_c	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Število rezil Z	5
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	61 mm

Kot rampe α_{maks}	0,53 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP