


**CCGT 09T302, Zvrst: SP4019****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260077 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

Opis

CCGT 09T302 SP4019 Zvrst: SP4019

Lomilec odrezkov: 62

Globina reza a_p : 0,15 - 3 mmPodajanje f : 0,05 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 440 m/min**Tehnični opis**

Glavna uporaba	UNI
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,15 - 3 mm
Lomilec odrezkov	62
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Zvrst	SP4019

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje