

**CC.T 09T304, Zvrst: PR1425****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260097 PR1425
GTIN	4960664638789
Razred artikla	25E

**Opis**

CC.T 09T304 PR1425 Zvrst: PR1425

Lomilec odrezkov: MFP-GF

Toleranca: G

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 150 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,03 - 0,12 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 1 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 150 m/min
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	MFP-GF

Zvrst	PR1425
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje