

**Garant****Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/4mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215850 40/4
GTIN	4045197221711
Razred artikla	210

## Opis

**Izvedba:**

Z izvrtino za privijačenje.

**Uporaba:**

**Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.**

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtalno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

## Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Ø rezila $D_c$	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..

Število rezil Z	4
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,41 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	34,85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814