

**Garant****CC.T 09T302, Zvrst: HU7310**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	AM
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje