

**CCMT 09T308, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260098 SW05
GTIN	4960664629497
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 SW05 Zvrst: SW05

Lomilec odrezkov: MQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,1 - 1 mmPodajanje f : 0,05 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 100 m/min**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	MQ
Glavna uporaba	Ti
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 100 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm

Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje