

**DNMG 150604, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 CA510
GTIN	4960664698288
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,15 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 450 m/min**Tehnični opis**

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	PS
Globina reza a_p	1 - 4 mm

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje