

**DNMG 150608, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250797 CA4515
GTIN	
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	STD
Glavna uporaba	K
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,05 - 0,7 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje