

**VNMG 160408, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251754 CA6525
GTIN	4960664513215
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	MQ
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje