

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desna, Velikost držala/ploščice:
16/06 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PWLNR/L 1620X06

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0604..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 30 mm

Celotna dolžina L: 77 mm

Podložna ploščica: 259031 9

Tehnični opis

Velikost ploščice	6 mm
ISO-oznaka držala	PWLNR/L 1620X06
Dolžina glave L ₁	30 mm
Velikost držala	16 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
Podložna ploščica	259031 9
Kolenska ročica	259015 6
Vzmet	259046 2
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Vijak kolenske ročice	259018 4
Celotna dolžina L	77 mm
Vrsta uporabe	desna
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 4	259018 4
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Kolenska ročica Tip 6	259015 6
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Podložna ploščica Tip 9	259031 9
Vzmet Tip 2	259046 2