

**CCMT 060204, Zvrst: SP4019****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260181 SP4019 |
| GTIN | 2050001938978 |
| Razred artikla | 28A |

Opis

CCMT 060204 SP4019 Zvrst: SP4019

Lomilec odrezkov: 73

Globina reza a_p : 0,2 - 5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,45 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 440 m/min**Tehnični opis**

| | |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 30 - 440 m/min |
| Glavna uporaba | UNI |
| Podajanje f | 0,1 - 0,45 mm/v |
| Globina reza a_p | 0,2 - 5 mm |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Lomilec odrezkov | 73 |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Zvrst | SP4019 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060204 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |