

HOLEX®**DNMG 150604 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250806 HBX020
GTIN	4045197663559
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150604 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza a_p : 1 - 5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min**Tehnični opis**

Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min

Zvrst	HBX020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna