

**VNMG 160404, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	K
Lomilec odrezkov	STD
Podajanje f	0,05 - 0,7 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,75 - 3 mm
Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje