

**CC.T 09T304, Zvrst: CA510**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	GK
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje