

**CC.T 060204, Zvrst: PR1425**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260192 PR1425
GTIN	4960664638703
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 060204 PR1425 Zvrst: PR1425

Lomilec odrezkov: MFP-GQ

Toleranca: G

Globina reza  $a_p$ : 1 - 3 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 150 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 150 m/min
Lomilec odrezkov	MFP-GQ
Podajanje $f$	0,05 - 0,15 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	1 - 3 mm

Zvrst	PR1425
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje